



**Disco abrasivo per sgrossatura Cubitron™ 3 CUT AND GRIND, Ø × larghezza disco: 178X4mm**



## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	560446 178X4
GTIN	4064035079116
Classe articolo	53M

## Descrizione

### Esecuzione:

Disco abrasivo per sgrossatura con innovativa **grana ceramica Cubitron™ 3 di forma precisa per INOX e acciaio**. Capacità di asportazione molto elevata e ottima durata. Pressione di contatto ridotta per lavorare senza affaticarsi.

Grana Cubitron™ II rielaborata e di forma precisa, con **struttura microcristallina migliorata per maggiori prestazioni e una migliore sostenibilità**. Rispetto a Cubitron™ II, la velocità di taglio è aumentata fino al 5% e la capacità di abrasione risulta più uniforme.

### Uso:

Può essere utilizzato sia come disco per sgrossatura che come disco per troncatura ed è quindi ideale per tagliare, rettificare e sgrossare. Adatto all'uso su INOX e acciaio.

### Specifiche:

A36R-BF

## Descrizione tecnica

Larghezza disco	4,2 mm
Ø Disco	178 mm

Descrizione della forma	esecuzione diritta
Per spessori materiale	12,6 - 21 mm
Ø Foro	22,23 mm
Sigla materiale abrasivo	Ceramica
Specifica	A36R-BF
Percentuale di ferro, zolfo e cloro	< 0,1 %
Angolo di registrazione consigliato	Raggio grado
Angolo di registrazione consigliato	20-30 grado
Ottimizzato per il materiale	INOX
Ottimizzato per il materiale	Acciaio
Macchina di propulsione	Smerigliatrici angolari
Velocità periferica massima	80 m/s
Tipo di prodotto	Disco abrasivo per sgrossatura

### Dati utente

	Idoneità	V <sub>c</sub>	Codice ISO
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	idonea		
Acciaio < 1400 N/mm <sup>2</sup>	idonea		
Acciaio < 55 HRC	idonea		
Acciaio < 60 HRC	idonea		
Acciaio < 67 HRC	idonea		
INOX	idonea		
Ti	idonea		
GG(G)	limitatamente adatta		
Alluminio, CFRP	limitatamente adatta		
a secco	idonea		