




CNMG 120408, Tipo: PDL010



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250212 PDL010
GTIN	4960664848607
Classe articolo	25E

Descrizione

CNMG 120408 PDL010 Tipo: PDL010
 Rompitruccioli: AH
 Profondità di taglio a_p : 1 - 3,5 mm
 Avanzamento f : 0,1 - 0,4 mm/gir,
 Velocità di taglio v_c applicazione principale: 200 - 600 m/min

Descrizione tecnica

Rivestimento	Con rivestimento
Materiale da taglio	HM
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,
Codice ISO Inserto	CNMG 120408
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Profondità di taglio a_p	1 - 3,5 mm

Impiego principale	N
Tipo	PDL010
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Velocità di taglio v_c applicazione principale	200 - 600 m/min
Rompitrucioli	AH
Raggio di curvatura	0,8 mm
Tipo di prodotto	Insero per tornitura