


**Garant**
**DN.G 150608, Tipo: HB7215**


### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250762 HB7215
GTIN	4045197663474
Classe articolo	21G

### Descrizione

DN.G 150608 HB7215 Tipo: HB7215

Rompitruccioli: GM

Tolleranza: M

 Profondità di taglio  $a_p$ : 1,5 - 5 mm

 Avanzamento  $f$ : 0,25 - 0,6 mm/gir,

 Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 180 - 300 m/min

### Descrizione tecnica

Condizione di taglio	fortemente interrotto
Rompitruccioli	GM
Profondità di taglio $a_p$	1,5 - 5 mm
Raggio di curvatura	0,8 mm
Impiego principale	K
Avanzamento $f$	0,25 - 0,6 mm/gir,
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	180 - 300 m/min

Tipo	HB7215
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	DNMG 150608
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura