



WN.G 080408, Tipo: PDL010

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	252114 PDL010
GTIN	4960664848584
Classe articolo	25E

Descrizione

WN.G 080408 PDL010 Tipo: PDL010

Rompitrucoli: AH

Tolleranza: G

Profondità di taglio a_p : 1 - 3,5 mm

Avanzamento f : 0,1 - 0,4 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 200 - 600 m/min

Descrizione tecnica

Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,
Codice ISO Inserto	WNMG 080408
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Impiego principale	N
Tolleranza	G
Rivestimento	Con rivestimento
Rompitrucoli	AH

Tipo	PDL010
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Velocità di taglio v_c applicazione principale	200 - 600 m/min
Numero di sostituzioni/taglienti	6
Materiale da taglio	HM
Profondità di taglio a_p	1 - 3,5 mm
Raggio di curvatura	0,8 mm
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura