



WN.G 080404, Tipo: PDL010

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	252112 PDL010
GTIN	4960664848577
Classe articolo	25E

Descrizione tecnica

Impiego principale	N
Rivestimento	Con rivestimento
Velocità di taglio v_c applicazione principale	200 - 600 m/min
Raggio di curvatura	0,4 mm
Profondità di taglio a_p	1 - 3,5 mm
Rompitrucioli	AH
Materiale da taglio	HM
Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,
Tipo	PDL010
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Tolleranza	G
Codice ISO Inserto	WNMG 080404

Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Numero di sostituzioni/taglienti	6
Tipo di prodotto	Insero per tornitura