

**Garant****CC. T 09T302, Tipo: HB7020**

### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260148 HB7020
GTIN	4045197698841
Classe articolo	21G

### Descrizione

CC. T 09T302 HB7020 Tipo: HB7020

Rompitrucoli: SM

Tolleranza: M

Profondità di taglio  $a_p$ : 0,2 - 4 mmAvanzamento  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/gir,Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 120 - 350 m/min

### Descrizione tecnica

Condizione di taglio	leggermente interrotto
Raggio di curvatura	0,2 mm
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	120 - 350 m/min
Rompitrucoli	SM
Profondità di taglio $a_p$	0,2 - 4 mm
Impiego principale	P

Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Tipo	HB7020
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	CCMT 09T302
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura