

HEDI

Avvolgicavo, Modello: 15N



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	081194 15N
GTIN	4003644016990
Classe articolo	08B

Descrizione

Esecuzione:

Avvolgicavo con **dispositivo automatico di estrazione e avvolgimento guidato e dispositivo di arresto multiplo per giro. Alloggiamento di plastica** chiuso e resistente alla rottura. Con **protezione termica contro i sovraccarichi** e robusto cavo in neoprene H07RN-F con raccordo. Montaggio semplice a parete o a soffitto con **inclinazione di 150°**.

Uso:

Ergonomia migliorata grazie alla possibilità di lavorare senza trazione, nonché per assicurare l'ordine ed evitare i rischi di infortuni e lesioni creati da cavi sul pavimento.

Nota:

Per avvolgitubi a molla vedi da n. art. 080066 a 080079.

Descrizione tecnica

Classe del cavo	H07RN-F
Modello	15N
Materiale del cavo	Neoprene
Lunghezza cavo	15 m
Larghezza	185 mm
Lunghezza	325 mm

Struttura del cavo	3G1,5
Potenza nominale srotolato	2000 (16 A) W
Altezza	275 mm
Materiale corpo	Plastica
Tensione nominale	250 V
Alimentazione	Alimentazione di rete
Ingresso per tipo di connettore	F
Tipo di prodotto	Avvolgicavo