

**Garant****SOMT 120508 PDER, HB7520, Modello: UNI****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	214885 UNI
GTIN	4045197550675
Classe articolo	21A

**Descrizione****Esecuzione:**

Spessore inserti maggiorato per massime esigenze di truciolatura. Protezione contro l'usura grazie al modernissimo rivestimento.

**Nota:**

Valori indicativi per  $a_e = 0,3 \times D$ .

Raggio di curvatura: 0,8 mm

**Descrizione tecnica**

Modello	UNI
Raggio di curvatura	0,8 mm
Codice ISO Inserto	SOMT 120508 PDER
Tipo	HB7520
Materiale da taglio	HM
Numero di sostituzioni/taglienti	4

Tipo di prodotto

Inserti per fresatura

**Dati utente**

	<b>Idoneità</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Codice ISO</b>
Acciaio < 500 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	260 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	240 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	190 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm <sup>2</sup>	limitatamente adatto	120 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm <sup>2</sup>	limitatamente adatto	110 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	70 m/min	M
Uni	idoneo		
a umido max.	limitatamente adatto		
a secco	idoneo		