



## Pinza per anelli elastici di spallamento, Lunghezza complessiva: 220mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	719955 220
GTIN	4003773231202
Classe articolo	73F

### Descrizione

**Esecuzione:**

Punte specificamente forgiate per il montaggio di anelli elastici di spallamento senza fori di presa. Con apertura a molla.

Pinze in esecuzione brunita, manici rivestiti in plastica. Becchi piegati a 30°

**Uso:**

Per anelli elastici e anelli di sicurezza senza fori di presa.

**Norma:**

**DIN ISO 5743**

**Materiale:**

Acciaio elettrico al cromo-vanadio, forgiato e temprato in bagno d'olio.

### Descrizione tecnica

Impiego pinze per anelli di sicurezza	Anelli elastici e anelli di sicurezza senza fori di presa
Lunghezza complessiva	220 mm
Per Ø alberi	da 12 mm
Apertura minima fessura	2,2 mm
Forma delle ganasce	piegato a 30°
Impugnatura	rivestiti in plastica

Materiale	Acciaio al cromo-vanadio
Superficie	brunita
Articolazione con molla di apertura incorporata	sì
Punte intercambiabili	no
Tipo di prodotto	Pinza per anelli di sicurezza