

**metabo**

## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	077150 WE26-230
GTIN	4007430268334
Classe articolo	03D

## Descrizione

Esecuzione:

Potente smerigliatrice angolare da 230 mm con motore Metabo Marathon e protezione antipolvere brevettata in modo da garantire una lunga durata: Disattivazione elettronica di sicurezza: effetto kickback ridotto durante il bloccaggio della rondella, per un'elevata protezione dell'utente. Protezione elettronica contro i sovraccarichi e protezione contro il riavvio.

Fornitura:

Inclusi carter, impugnatura supplementare e ghiera di serraggio rapido.

## Descrizione tecnica

Ø Massimo disco	230 mm
Blocco contro il riavvio	sì
Vibrazione massima a norma EN	6,4 m/s <sup>2</sup>
Numero massimo giri	6600 min <sup>-1</sup>
Avvio dolce	sì
Peso	6,3 kg
Potenza assorbita	2600 W
Profondità massima di taglio	65 mm
Denominazione originale prodotto	WE 26-230 MVT Quick
Alimentazione	Alimentazione di rete

Particolarità	Avvio dolce
Particolarità	Protezione contro il riavvio
Tipo di prodotto	Smerigliatrici angolari