

**Garant**

**GARANT Softcut® HSI con passo largo, a manicotto, Ø D / Numero taglienti Z: 40/4mm**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	214906 40/4
GTIN	4045197674456
Classe articolo	210

**Descrizione****Esecuzione:**

Acciaio resistente all'usura, termotrattato con trattamento superficiale anticorrosione. Alloggiamento inserto preciso grazie alla giusta coppia di serraggio. Passo dei denti ampio e stretto per una strategia di fresatura personalizzata.

**Uso:**

In particolare per macchine a bassa potenza e per la lavorazione a grandi profondità con diametri avanzamento ridotti.

**Nota:**

Per poter utilizzare tutti i **4 taglienti**, l'inserto deve **sempre essere ruotato nella direzione indicata (in senso antiorario)**.

Usare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. **211750 Dim. 2,2** con lama n. art. **674252 Dim. 8IP**.

**Per spallamenti esatti a 90°, scegliere  $a_p = 6$  mm.**

**Descrizione tecnica**

Ø Foro di attacco	16 mm
Inserto adatto	SO.. 0836..

Lunghezza complessiva $L_{\text{compl.}}$	40 mm
Set di viti per inserti	219863 (8IP; 2,2 Nm)
$\varnothing$ Tagliente $D_c$	40 mm
Profondità di taglio massima $a_{p \text{ max}}$	6 mm
Numero taglienti Z	4
Serie	Softcut®
Esecuzione del codolo	a manicotto
Angolo di regolazione $\kappa$	90 grado
Utilizzo fresa	Fresatura di spallamenti
Passo dei taglienti	differente
Passaggio interno per LR	sì
Sostituzione del materiale	PowerCard
Tipo di prodotto	Frese per spallamenti

## Accessori

Giravite dinamometrico, fisso Coppia impostata 2,2 Nm	211750 2,2
Bit di precisione per viti Torx Plus®, 1/4 pollice E 6,3 Impronta Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Set di viti per inserti 10 pz.	219863