



Line Light lampada di ispezione a batteria, Modello: 465



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	081341 465
GTIN	5708997352441
Classe articolo	08C

Descrizione

Esecuzione:

La luce da lavoro Line Light è composta da un profilo estruso in acrilico con **lente incorporata** (angolo d'irradiazione di 75°) che la rende estremamente **robusta e resistente agli urti**. Con lampada tascabile frontale aggiuntiva (150 lumen).

La lampada può essere ruotata nel supporto e regolata senza riflessi.

Funzione:

IP65: protezione contro i getti d'acqua da ogni direzione e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Luce da lavoro con batteria, alimentatore, supporto a clip con magnete e ganci fissabili.

Descrizione tecnica

Grado di protezione IP	IP 65
Zona ATEX	Nessuna
Durata	1,5 h
Corrente di illuminazione	150 - 600 lm
Lunghezza complessiva	357 mm
Ø Testa	25 mm
Alimentazione	Alimentazione a batteria
Lampadine	Modulo LED

Capacità batteria	2,6 Ah
Numero di batterie contenute	1
Tipo di batteria	Ioni di litio
Angolo di riflessione	75 grado
Tensione batteria	3,7 V
Temperatura cromatica	6000 K
Potenza luminosa	2,6 W
Peso	220 g
Tipo di prodotto	Lampada di ispezione