

Garant
VN. G 160408, Tipo: HU7305


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	251804 HU7305
GTIN	4045197665096
Classe articolo	21G

Descrizione

VN. G 160408 HU7305 Tipo: HU7305

Rompitrucoli: AM

Tolleranza: G

Profondità di taglio a_p : 0,5 - 5 mm

Avanzamento f : 0,1 - 0,6 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 400 - 600 m/min

Descrizione tecnica

Rompitrucoli	AM
Avanzamento f	0,1 - 0,6 mm/gir,
Impiego principale	N
Raggio di curvatura	0,8 mm
Profondità di taglio a_p	0,5 - 5 mm
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Velocità di taglio v_c applicazione principale	400 - 600 m/min

Tipo	HU7305
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Rivestimento	non rivestito
Codice ISO Inserto	VNGG 160408
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tolleranza	G
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura