

**HOLEX®**
**DNMG 110408 Set da 10 pezzi, Tipo: HBX130**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	250803 HBX130
GTIN	4045197663535
Classe articolo	22D

**Descrizione**

DNMG 110408 Set da 10 pezzi HBX130 Tipo: HBX130

Rompitruccioli: MM

 Profondità di taglio  $a_p$ : 1 - 5 mm

 Avanzamento  $f$ : 0,1 - 0,5 mm/gir,

 Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 60 - 200 m/min

**Descrizione tecnica**

Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompitruccioli	MM
Avanzamento $f$	0,1 - 0,5 mm/gir,
Profondità di taglio $a_p$	1 - 5 mm
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	60 - 200 m/min
Impiego principale	M
Raggio di curvatura	0,8 mm

Tipo	HBX130
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Serie	Barra alesatrice
Serie	Portainseriti eco-QT / eco
Serie	Portainseriti con bloccaggio a vite
Serie	Portainseriti con bloccaggio a vite QuickTurn
Serie	Testina portainserito con bloccaggio a staffa
Codice ISO Inserto	DNMG 110408
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Assegnazione degli inserti	neutro