

Garant
CCGT 120402, Tipo: HB7310


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260156 HB7310
GTIN	4045197668233
Classe articolo	21G

Descrizione tecnica

Rompitrucoli	AM
Profondità di taglio a_p	0,1 - 4 mm
Impiego principale	N
Condizione di taglio	continuo
Velocità di taglio v_c applicazione principale	350 - 600 m/min
Raggio di curvatura	0,2 mm
Avanzamento f	0,05 - 0,5 mm/gir,
Tipo	HB7310
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura

Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	CCGT 120402
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tolleranza	G
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura