

HOLEX®
DNMG 150604 Set da 10 pezzi, Tipo: HBX020

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250806 HBX020
GTIN	4045197663559
Classe articolo	22D

Descrizione

DNMG 150604 Set da 10 pezzi HBX020 Tipo: HBX020

Rompitruccioli: PM

 Profondità di taglio a_p : 1 - 5 mm

 Avanzamento f : 0,1 - 0,5 mm/gir,

 Velocità di taglio v_c applicazione principale: 80 - 300 m/min

Descrizione tecnica

Avanzamento f	0,1 - 0,5 mm/gir,
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompitruccioli	PM
Raggio di curvatura	0,4 mm
Profondità di taglio a_p	1 - 5 mm
Impiego principale	P
Velocità di taglio v_c applicazione principale	80 - 300 m/min

Tipo	HBX020
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Serie	Barra alesatrice
Serie	Portainseriti eco-QT / eco
Serie	Portainseriti con bloccaggio a vite
Serie	Portainseriti con bloccaggio a vite QuickTurn
Serie	Testina portainserito con bloccaggio a staffa
Codice ISO Inserto	DNMG 150604
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Assegnazione degli inserti	neutro