

**Garant**
**VN. G 160404, Tipo: HU7305**


### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	251802 HU7305
GTIN	4045197664990
Classe articolo	21G

### Descrizione

VN. G 160404 HU7305 Tipo: HU7305

Rompitrucioli: AM

Tolleranza: G

 Profondità di taglio  $a_p$ : 0,5 - 5 mm

 Avanzamento  $f$ : 0,1 - 0,6 mm/gir,

 Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 400 - 600 m/min

### Descrizione tecnica

Avanzamento $f$	0,1 - 0,6 mm/gir,
Impiego principale	N
Profondità di taglio $a_p$	0,5 - 5 mm
Rompitrucioli	AM
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	400 - 600 m/min
Raggio di curvatura	0,4 mm
Condizione di taglio	leggermente interrotto

Tipo	HU7305
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	VNGG 160404
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tolleranza	G
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura