


**CC. T 09T304, Tipo: CA6525**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260196 CA6525
GTIN	4960664491827
Classe articolo	25E

**Descrizione**

CC. T 09T304 CA6525 Tipo: CA6525

Rompitrucioli: GK

Tolleranza: M

Profondità di taglio  $a_p$ : 0,5 - 3 mm

Avanzamento  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/gir,

Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 50 - 140 m/min

**Descrizione tecnica**

Impiego principale	M
Avanzamento $f$	0,1 - 0,3 mm/gir,
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	50 - 140 m/min
Raggio di curvatura	0,4 mm
Profondità di taglio $a_p$	0,5 - 3 mm
Rompitrucioli	GK
Condizione di taglio	leggermente interrotto

Tipo	CA6525
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	CCMT 09T304
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura