


KNUX 160405R Set di 10 pezzi, Tipo: HBX020

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	251050 HBX020
GTIN	4045197663757
Classe articolo	22D

Descrizione

KNUX 160405R Set di 10 pezzi HBX020 Tipo: HBX020

Rompitrucioli: PM

Formatruciolo: 2,2 mm

Profondità di taglio a_p : 1 - 5 mm

Avanzamento f : 0,2 - 0,7 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 80 - 300 m/min

Descrizione tecnica

Condizione di taglio	leggermente interrotto
Impiego principale	P
Avanzamento f	0,2 - 0,7 mm/gir,
Raggio di curvatura	0,5 mm
Rompitrucioli	PM
Formatruciolo	2,2 mm
Profondità di taglio a_p	1 - 5 mm
Tipo	HBX020
Velocità di taglio v_c applicazione principale	80 - 300 m/min
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura

Materiale da taglio	HM
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Codice ISO Inserto	KNUX 160405R
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura