

Garant
CC. T 09T304, Tipo: HB725


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260150 HB725
GTIN	4045197685544
Classe articolo	21G

Descrizione

CC. T 09T304 HB725 Tipo: HB725

Rompitrucoli: UM

Tolleranza: M

Profondità di taglio a_p : 0,2 - 4 mm

Avanzamento f : 0,05 - 0,5 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 50 - 250 m/min

Descrizione tecnica

Condizione di taglio	leggermente interrotto
Impiego principale	UNI
Profondità di taglio a_p	0,2 - 4 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	50 - 250 m/min
Avanzamento f	0,05 - 0,5 mm/gir,
Rompitrucoli	UM
Raggio di curvatura	0,4 mm

Tipo	HB725
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	CCMT 09T304
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura