

Garant**CCGT 120402, Tipo: HU7310**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260156 HU7310
GTIN	4045197668257
Classe articolo	21G

Descrizione tecnica

Impiego principale	N
Raggio di curvatura	0,2 mm
Avanzamento f	0,05 - 0,5 mm/gir,
Rompitrucioli	AM
Condizione di taglio	continuo
Velocità di taglio v_c applicazione principale	350 - 600 m/min
Profondità di taglio a_p	0,1 - 4 mm
Tipo	HU7310
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura

Materiale da taglio	HM
Rivestimento	non rivestito
Codice ISO Inserto	CCGT 120402
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tolleranza	G
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura