


**KNUX 160410L Set di 10 pezzi, Tipo: HBX130**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	251058 HBX130
GTIN	4045197663894
Classe articolo	22D

**Descrizione**

KNUX 160410L Set di 10 pezzi HBX130 Tipo: HBX130

Rompitrucioli: MM

Formatruciolo: 2,2 mm

Profondità di taglio  $a_p$ : 1 - 5 mm

Avanzamento f: 0,2 - 0,7 mm/gir,

Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 60 - 200 m/min

**Descrizione tecnica**

Condizione di taglio	leggermente interrotto
Raggio di curvatura	1 mm
Avanzamento f	0,2 - 0,7 mm/gir,
Impiego principale	M
Formatruciolo	2,2 mm
Profondità di taglio $a_p$	1 - 5 mm
Rompitrucioli	MM
Tipo	HBX130
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	60 - 200 m/min
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura

Materiale da taglio	HM
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Codice ISO Inserto	KNUX 160410L
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura