


CCMT 120412, Tipo: CA525

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260206 CA525
GTIN	4960664679089
Classe articolo	25E

Descrizione

CCMT 120412 CA525 Tipo: CA525

Rompitrucoli: GK

Tolleranza: M

Profondità di taglio a_p : 0,5 - 3 mm

Avanzamento f : 0,1 - 0,3 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 80 - 330 m/min

Descrizione tecnica

Rompitrucoli	GK
Profondità di taglio a_p	0,5 - 3 mm
Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Velocità di taglio v_c applicazione principale	80 - 330 m/min
Impiego principale	P
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Raggio di curvatura	1,2 mm

Tipo	CA525
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	CCMT 120412
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura