


**CCMT 120404, Tipo: CA525**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260202 CA525
GTIN	4960664679065
Classe articolo	25E

**Descrizione**

CCMT 120404 CA525 Tipo: CA525

Rompitrucioli: GK

Tolleranza: M

Profondità di taglio  $a_p$ : 0,5 - 3 mm

Avanzamento  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/gir,

Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 80 - 330 m/min

**Descrizione tecnica**

Impiego principale	P
Rompitrucioli	GK
Avanzamento $f$	0,1 - 0,3 mm/gir,
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	80 - 330 m/min
Profondità di taglio $a_p$	0,5 - 3 mm
Raggio di curvatura	0,4 mm

Tipo	CA525
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	CCMT 120404
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura