

**CCMT 120412, Tipo: CA6525****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260206 CA6525
GTIN	4960664491865
Classe articolo	25E

Descrizione

CCMT 120412 CA6525 Tipo: CA6525

Rompitrucioli: GK

Tolleranza: M

Profondità di taglio a_p : 0,5 - 3 mm

Avanzamento f : 0,1 - 0,3 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 50 - 140 m/min

Descrizione tecnica

Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Impiego principale	M
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Velocità di taglio v_c applicazione principale	50 - 140 m/min
Raggio di curvatura	1,2 mm
Profondità di taglio a_p	0,5 - 3 mm
Rompitrucioli	GK

Tipo	CA6525
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	CCMT 120412
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura