

**BDMT 170408 ER-JS, CA6535, Modello: S****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	227565 S
GTIN	4960664686223
Classe articolo	25A

**Descrizione****Nota:**

Valori indicativi per  $a_e = 0,3 \times D$ .

90° esatti fino ad  $a_p = 9$  mm.

Raggio di curvatura: 0,8 mm

Avanzamento  $f_z$  per dente: 0,07 – 0,13 mm

**Descrizione tecnica**

Modello	S
Avanzamento $f_z$ per dente	0,07 – 0,13 mm
Raggio di curvatura	0,8 mm
Codice ISO Inserto	BDMT 170408 ER-JS
Tipo	CA6535
Materiale da taglio	HM
Tipo di prodotto	Inserti per fresatura

**Dati utente**

	<b>Idoneità</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Codice ISO</b>
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	240 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	220 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	30 m/min	S
a umido max.	limitatamente adatto		
a umido min.	limitatamente adatto		
a secco	idoneo		
Aria	idoneo		