

HOLEX®
CCMT 060204 Set da 10 pezzi, Tipo: HBX020

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260212 HBX020
GTIN	4045197668578
Classe articolo	22D

Descrizione

CCMT 060204 Set da 10 pezzi HBX020 Tipo: HBX020

Rompitrucioli: PM

 Profondità di taglio a_p : 0,1 - 3,75 mm

 Avanzamento f : 0,06 - 0,36 mm/gir,

 Velocità di taglio v_c applicazione principale: 80 - 300 m/min

Descrizione tecnica

Rompitrucioli	PM
Velocità di taglio v_c applicazione principale	80 - 300 m/min
Raggio di curvatura	0,4 mm
Avanzamento f	0,06 - 0,36 mm/gir,
Profondità di taglio a_p	0,1 - 3,75 mm
Impiego principale	P
Condizione di taglio	leggermente interrotto

Tipo	HBX020
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Serie	Portainseriti con bloccaggio a vite
Serie	Portainseriti eco con bloccaggio a leva
Serie	Testina portainserito con bloccaggio a staffa
Serie	Barra alesatrice
Codice ISO Inserto	CCMT 060204
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Assegnazione degli inserti	neutro