

**CCMT 120404, Tipo: CA4515****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260202 CA4515
GTIN	
Classe articolo	25E

Descrizione tecnica

Rompitrucoli	GK
Impiego principale	K
Profondità di taglio a_p	0,5 - 3 mm
Raggio di curvatura	0,4 mm
Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Velocità di taglio v_c applicazione principale	60 - 230 m/min
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Tipo	CA4515
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	CCMT 120404
Numero di sostituzioni/taglienti	2

Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserito per tornitura