



Fresa per spallamenti a 90° MEC17, con codolo filettato, Ø D / Numero taglienti Z: 32/3mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	227515 32/3
GTIN	4960664672950
Classe articolo	250

Descrizione

Esecuzione:

Spigoli dei taglienti lunghi per profondità di taglio molto grandi.
Basso numero di taglienti.

Descrizione tecnica

Ø Tagliente D_c	32 mm
Profondità di taglio massima $a_{p \max}$	15,7 mm
Inserto adatto	BDMT 170408
Lunghezza complessiva $L_{\text{compl.}}$	40 mm
Vite inserto	229709 (T15; 3,5 Nm)
Sede filettata M	M16
Numero taglienti Z	3
Fresatura a interpolazione Ø D_{\max}	62 mm
Fresatura a interpolazione Ø D_{\min}	57 mm
Angolo rampa α_{\max}	0,61 grado
Lunghezza rampa L per α_{\max}	23,6 mm

Ø D ₃	25 mm
Esecuzione del codolo	con codolo filettato
Angolo di regolazione κ	90 grado
Utilizzo fresa	Fresatura di spallamenti
Utilizzo fresa	Ramping
Utilizzo fresa	Fresatura circolare
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Frese per spallamenti

Accessori

Vite di serraggio	229709
-------------------	--------