

Garant

**Portainseri eco con bloccaggio a leva, sinistro, Dim. codolo / Misura inserto:
16/12 mm**



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	251103 16/12
GTIN	4045197650726
Classe articolo	21U

Descrizione

Esecuzione:

Con adduzione interna del lubrorefrigerante verso il tagliente. Grazie al raffreddamento mediante gli ugelli di precisione viene ridotto in modo mirato ed efficiente il carico termico, in quanto il getto del refrigerante viene allineato in modo ottimale tra truciolo e tagliente. Per una maggiore produttività, una durata elevata e una maggiore sicurezza dei processi.

Nota:

Passaggio del lubrorefrigerante possibile solo in abbinamento agli attacchi GARANT eco-System n. art. 317900 – 319886.

Passaggio interno per LR: sì

Codice ISO portautensile: PSSNR/L 1616X12

Inserto adatto: SN.. 1204..

Ampiezza funzionale L₄: 25 mm

Lunghezza della testina L₁: 34 mm

Lunghezza complessiva L: 81 mm

Sottoplacchetta: 259031 14

Descrizione tecnica

Inserto adatto	SN.. 1204..
Sottoplacchetta	259031 14
Dim. codolo	16 mm
Vite per leva	259018 3

Codice ISO portautensile	PSSNR/L 1616X12
Misura inserto	12 mm
Spina elastica	259046 1
Lunghezza della testina L ₁	34 mm
Leva	259015 3
Ampiezza funzionale L ₄	25 mm
Lunghezza complessiva L	81 mm
Tipo di impiego	sinistro
Norma	DIN ISO 5610
Passaggio interno per LR	sì
Angolo di regolazione κ	45 grado
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

Accessori

Bit Precision per esagono, gambo E 6,3 Esagono 3 mm	674242 3
Spina elastica Modello 1	259046 1
Leva Modello 3	259015 3
Vite della leva Modello 3	259018 3
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia max. 500 cNm	659906 500
Sottopiacchetta Modello 14	259031 14