

**Portainseriti con bloccaggio a leva, sinistro, Dim. codolo / Misura inserto:
25/12mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	251111 25/12
GTIN	4045197656759
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Ampiezza funzionale L ₄	32 mm
Codice ISO portautensile	PSKNR/L 2525M12
Sottoplacchetta	259031 20
Inserto adatto	SN.. 1204..
Set spine elastiche	259047 2
Misura inserto	12 mm
Dimensione codolo	25 mm
Lunghezza della testina L ₁	26 mm
Set di molle	259044 2
Leva	259015 2
Vite per leva	259018 2
Lunghezza complessiva L	150 mm
Norma	DIN ISO 5610
Tipo di impiego	sinistro
Passaggio interno per LR	no
Angolo di regolazione κ	75 grado

Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

Accessori

Set di spine elastiche 10 pezzi Modello 2	259047 2
Vite per leva Modello 2	259018 2
Bit di precisione per esagono, 1/4 pollice E 6,3 Esagono 3 mm	674242 3
Set di molle 10 pezzi Modello 2	259044 2
Leva Modello 2	259015 2
Sottoplacchetta Modello 20	259031 20
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500