HOLEX

CCMT 09T308 Set da 10 pezzi, Tipo: HBX020

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260215 HBX020
GTIN	4045197668653
Classe articolo	22D

Descrizione

CCMT 09T308 Set da 10 pezzi HBX020 Tipo: HBX020
Rompitrucioli: PM
Profondità di taglio a_p: 0,1 - 3,75 mm
Avanzamento f: 0,06 - 0,36 mm/gir,
Velocità di taglio v_c applicazione principale: 80 - 300 m/min

Descrizione tecnica

Impiego principale	P
Rompitrucioli	PM
Velocità di taglio v_c applicazione principale	80 - 300 m/min
Profondità di taglio a_p	0,1 - 3,75 mm
Avanzamento f	0,06 - 0,36 mm/gir,
Raggio di curvatura	0,8 mm
Condizione di taglio	leggermente interrotto

Tipo	HBX020
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Serie	Portainserti con bloccaggio a vite
Serie	Portainserti eco con bloccaggio a leva
Serie	Testina portainserto con bloccaggio a staffa
Serie	Barra alesatrice
Codice ISO Inserto	CCMT 09T308
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Assegnazione degli inserti	neutro