

Portainseri con bloccaggio a leva, sinistro, Dim. codolo / Misura inserto: 25/15mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	251111 25/15
GTIN	4045197656766
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Sottopiacchetta	259031 37
Leva	259015 12
Set di molle	259044 6
Set spine elastiche	259047 4
Lunghezza della testina L ₁	30 mm
Codice ISO portautensile	PSKNR/L 2525M15
Dimensione codolo	25 mm
Inserto adatto	SN.. 1506..
Ampiezza funzionale L ₄	32 mm
Misura inserto	15 mm
Vite per leva	259018 11
Lunghezza complessiva L	150 mm
Norma	DIN ISO 5610
Tipo di impiego	sinistro
Passaggio interno per LR	no
Angolo di regolazione κ	75 grado

Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

Accessori

Sottoplacchetta Modello 37	259031 37
Set di molle 10 pezzi Modello 6	259044 6
Leva Modello 12	259015 12
Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX15	674248 TX15
Set di spine elastiche 10 pezzi Modello 4	259047 4
Vite per leva Modello 11	259018 11
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500