


SNMG 120408, Tipo: CA6525

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	251164 CA6525
GTIN	4960664513178
Classe articolo	25E

Descrizione

SNMG 120408 CA6525 Raggio di curvatura: 0,8 mm
 Tipo: CA6525
 Rompitrucioli: MQ
 Profondità di taglio a_p : 0,5 - 2 mm
 Avanzamento f : 0,05 - 0,25 mm/gir,
 Velocità di taglio v_c applicazione principale: 60 - 220 m/min

Descrizione tecnica

Rompitrucioli	MQ
Avanzamento f	0,05 - 0,25 mm/gir,
Profondità di taglio a_p	0,5 - 2 mm
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Raggio di curvatura	0,8 mm
Impiego principale	M
Tipo	CA6525

Velocità di taglio v_c applicazione principale	60 - 220 m/min
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	SNMG 120408
Numero di sostituzioni/taglienti	8
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura