

**Garant****Portainseriti con bloccaggio a leva, destro, Dim. codolo / Misura inserto:  
25/12mm**

## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	251112 25/12
GTIN	4045197650863
Classe articolo	21T

## Descrizione tecnica

Leva	259015 2
Lunghezza della testina L <sub>1</sub>	29 mm
Codice ISO portautensile	PSSNR/L 2525M12
Ampiezza funzionale L <sub>4</sub>	32 mm
Inserto adatto	SN.. 1204..
Misura inserto	12 mm
Sottoplacchetta	259031 20
Dimensione codolo	25 mm
Set di molle	259044 2
Vite per leva	259018 2
Set spine elastiche	259047 2
Lunghezza complessiva L	150 mm
Serie	QuickTurn
Norma	DIN ISO 5610
Tipo di impiego	destro

Passaggio interno per LR	no
Angolo di regolazione $\kappa$	45 grado
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

## Accessori

Vite per leva Modello 2	259018 2
Sottoplacchetta Modello 20	259031 20
Leva Modello 2	259015 2
Set di molle 10 pezzi Modello 2	259044 2
Set di spine elastiche 10 pezzi Modello 2	259047 2
Bit di precisione per esagono, 1/4 pollice E 6,3 Esagono 3 mm	674242 3
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500