

Portainseriti con bloccaggio a leva, destro, Dim. codolo / Misura inserto: 25/12mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	251110 25/12
GTIN	4045197656728
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Set spine elastiche	259047 2
Lunghezza della testina L ₁	26 mm
Ampiezza funzionale L ₄	32 mm
Sottopiacchetta	259031 20
Leva	259015 2
Set di molle	259044 2
Inserto adatto	SN.. 1204..
Dimensione codolo	25 mm
Codice ISO portautensile	PSKNR/L 2525M12
Misura inserto	12 mm
Vite per leva	259018 2
Lunghezza complessiva L	150 mm
Norma	DIN ISO 5610
Tipo di impiego	destro
Passaggio interno per LR	no
Angolo di regolazione κ	75 grado

Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

Accessori

Set di spine elastiche 10 pezzi Modello 2	259047 2
Sottoplacchetta Modello 20	259031 20
Leva Modello 2	259015 2
Bit di precisione per esagono, 1/4 pollice E 6,3 Esagono 3 mm	674242 3
Set di molle 10 pezzi Modello 2	259044 2
Vite per leva Modello 2	259018 2
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500