



Cricchetto a innesto reversibile, Modello-Quadro di manovra maschio: 1-1/4Fpollici



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	657600 1-1/4F
GTIN	4018754334735
Classe articolo	63A

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate; tutti gli utensili con attacco rettangolare con spina elastica di fissaggio. In questo modo si garantisce la presa sicura e stabile delle teste a innesto per chiavi dinamometriche.

Cricchetto a innesto reversibile.

Materiale:

Acciaio al cromo, rivestimento NiCr resistente al distacco.

Dati d'impiego:

Legenda per disegno e formula:

l_1 = lunghezza della leva senza testa a innesto

l_2 = interasse regolato sulla chiave dinamometrica

l_3 = lunghezza della leva compreso l'interasse tarato in fabbrica

l_4 = interasse della testa a innesto

L = lunghezza complessiva dell'utensile

T_1 = coppia da impostare

T_2 = coppia prescritta

Per:

Chiavi dinamometriche con attacchi quadri.

Nota:

Rispettare l'interasse delle teste a innesto e allinearle con quelle dello strumento di regolazione (vedi certificato di collaudo/istruzioni per l'uso della chiave dinamometrica utilizzata). In caso di scostamento, correggere l'interasse!

Altre teste a innesto con attacco quadro 22x28 mm disponibili su richiesta.

Descrizione tecnica

Altezza h	13,8 mm
Capacità di carico permanente	42 Nm
Interasse S	17,5 mm
Serie	735
Larghezza b	24 mm
Quadro di manovra femmina	1/4 pollici
Attacco	9×12 mm
Numero di denti	60
Materiale sostituibile	Testa a innesto
Cricchetti reversibili	sì
Cricchetto a sbloccaggio rapido	no
Tipo di prodotto	Cricco