



Trapano con base elettromagnetica a batteria, Modello: 71700361



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	076525 71700361
GTIN	4014586898285
Classe articolo	03F

Descrizione

Esecuzione:

Unità di carotaggio magnetica a batteria a una velocità, piccola, potente e di utilizzo universale, con motore EC senza spazzole. Massima funzionalità per i lavori mobili sul cantiere.

- **Per ottenere le massime prestazioni è consigliata una batteria ProCore AMPShare da 18 V.**
- **Rotazione oraria/antioraria.**
- **Magnete permanente ultrasottile con premagnetizzazione.**
- **Flessibilità in tutti i lavori di foratura mobili, come carotaggi, foratura a spirale, maschiatura, svasatura e alesatura.**
- **Sistema di comandi chiaro e intuitivo nel campo visivo dell'utilizzatore.**

Fornitura:

AKBU 35 PMQ Select **senza batteria, incl.** pompa per la circolazione del lubrorefrigerante, cinghia, raschiatrucioli, spina di centraggio, protezione contro il contatto, cuneo di espulsione, valigetta di trasporto.

Nota:

Per batterie compatibili vedi n. art. 073856 – 073858 oppure starter set adatti al n. art. 073863 – 073867.

Descrizione tecnica

Larghezza base magnetica	70 mm
Numero massimo giri	130 - 520 min ⁻¹
Peso	12,2 kg
Ø Massimo alesatura	18 mm
Tipo di batteria	Ioni di litio
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione	Bosch 18 V
Corsa utile	135 mm
Ø Massimo punta elicoidale per acciaio	18 mm
Portautensile forma	QuickIN / MK2
Lunghezza base magnetica	195 mm
Profondità di foratura	Punte a carotare in acciaio, max. 50 mm
Tensione batteria	18 V
Denominazione originale prodotto	AKBU 35 PMQ AS
Alimentazione	Alimentazione a batteria
Altezza	450 mm
Ø Massimo svasatura	30 mm
Numero di batterie contenute	0
Ø Foro massimo filettatura in acciaio	M14
Imballaggio	Valigetta di trasporto
ID produttore	71700361
Tipo di prodotto	Trapano