


Garant**WN.G 080408, Tipo: HB7215**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	252070 HB7215
GTIN	4045197665690
Classe articolo	21G

Descrizione

WN.G 080408 HB7215 Tipo: HB7215

Rompitrucioli: GM

Tolleranza: M

Profondità di taglio a_p : 1,5 - 5 mmAvanzamento f : 0,25 - 0,6 mm/gir,Velocità di taglio v_c applicazione principale: 180 - 300 m/min

Descrizione tecnica

Profondità di taglio a_p	1,5 - 5 mm
Avanzamento f	0,25 - 0,6 mm/gir,
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Raggio di curvatura	0,8 mm
Rompitrucioli	GM
Impiego principale	K
Velocità di taglio v_c applicazione principale	180 - 300 m/min

Tipo	HB7215
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	WNMG 080408
Numero di sostituzioni/taglienti	6
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura