

**WNMG 080408 Wiper, Tipo: CA510****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	252015 CA510
GTIN	4960664700592
Classe articolo	25E

Descrizione tecnica

Condizione di taglio	continuo
Avanzamento f	0,06 - 0,42 mm/gir,
Raggio di curvatura	0,8 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	80 - 450 m/min
Impiego principale	P
Rompitrucoli	WP
Profondità di taglio a_p	0,3 - 1,2 mm
Tipo	CA510
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	WNMG 080408
Numero di sostituzioni/taglienti	6

Tipo di prodotto

Inserto per tornitura