


Garant
WN. G 080404, Tipo: HU7305


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	252068 HU7305
GTIN	4045197667038
Classe articolo	21G

Descrizione

WN. G 080404 HU7305 Tipo: HU7305

Rompitrucioli: AM

Tolleranza: G

 Profondità di taglio a_p : 0,5 - 5 mm

 Avanzamento f : 0,1 - 0,6 mm/gir,

 Velocità di taglio v_c applicazione principale: 400 - 600 m/min

Descrizione tecnica

Condizione di taglio	leggermente interrotto
Raggio di curvatura	0,4 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	400 - 600 m/min
Profondità di taglio a_p	0,5 - 5 mm
Avanzamento f	0,1 - 0,6 mm/gir,
Impiego principale	N
Rompitrucioli	AM

Tipo	HU7305
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	WNGG 080404
Numero di sostituzioni/taglienti	6
Tolleranza	G
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura