

**Garant****WNMG 060404, Tipo: HB7020**

## Dati di ordinazione

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 252062 HB7020 |
| GTIN            | 4045197699602 |
| Classe articolo | 21G           |

## Descrizione tecnica

|  |                        |
|--|------------------------|
| Condizione di taglio                             | leggermente interrotto |
| Rompitrucioli                                    | SM                     |
| Avanzamento f                                    | 0,2 - 0,5 mm/gir,      |
| Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale | 120 - 350 m/min        |
| Raggio di curvatura                              | 0,4 mm                 |
| Impiego principale                               | P                      |
| Profondità di taglio $a_p$                       | 0,5 - 4 mm             |
| Tipo   | HB7020                 |
| Assegnazione finitura/sgrossatura                | Sgrossatura-Finitura   |
| Materiale da taglio                              | HM                     |
| Codice ISO Inserto                               | WNMG 060404            |
| Numero di sostituzioni/taglienti                 | 6                      |

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| Tolleranza       | M                      |
| Tipo di prodotto | Inserito per tornitura |