

Morsa di precisione per rettifica e controllo con asta filettata, Larghezza ganasce A: 120mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	363250 120
GTIN	4067263239581
Classe articolo	32K

Descrizione

Esecuzione:

Prisma rettificato.

Interamente in acciaio; temprata e **rettificata su tutti i lati** per lavorazione su 4 lati.

Con asta filettata. Con prisma orizzontale.

Uso:

Per **la lavorazione e il controllo.**

Precisione:

Inferiore a **0,005 mm** / 100 mm.

Fornitura:

Incluso robusto **astuccio.**

Descrizione tecnica

Peso	13,9 kg
Altezza ganasce C	40 mm
Lunghezza complessiva a	255 mm
Larghezza ganasce A	120 mm
Campo di serraggio massimo b	140 mm
Altezza corpo base G	55 mm
Larghezza complessiva B	120 mm
Tipo di prodotto	Morsa di precisione per controllo

