


**Garant**
**WN.G 060404, Tipo: HU7305**


## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	252062 HU7305
GTIN	4045197667014
Classe articolo	21G

## Descrizione

WN. G 060404 HU7305 Tipo: HU7305

Rompitrucioli: AM

Tolleranza: G

 Profondità di taglio  $a_p$ : 0,5 - 5 mm

 Avanzamento  $f$ : 0,1 - 0,6 mm/gir,

 Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 400 - 600 m/min

## Descrizione tecnica

Raggio di curvatura	0,4 mm
Impiego principale	N
Rompitrucioli	AM
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	400 - 600 m/min
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Profondità di taglio $a_p$	0,5 - 5 mm
Avanzamento $f$	0,1 - 0,6 mm/gir,

Tipo	HU7305
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Rivestimento	non rivestito
Codice ISO Inserto	WNGG 060404
Numero di sostituzioni/taglienti	6
Tolleranza	G
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura