



## SNMG 120408 Set da 10 pezzi, Tipo: HBX020



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	251264 HBX020
GTIN	4045197664471
Classe articolo	22D

### Descrizione

SNMG 120408 Set da 10 pezzi HBX020 Tipo: HBX020  
 Rompitrucioli: PM  
 Profondità di taglio  $a_p$ : 1 - 5 mm  
 Avanzamento  $f$ : 0,1 - 0,5 mm/gir,  
 Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 80 - 300 m/min

### Descrizione tecnica

Profondità di taglio $a_p$	1 - 5 mm
Avanzamento $f$	0,1 - 0,5 mm/gir,
Rompitrucioli	PM
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Raggio di curvatura	0,8 mm
Impiego principale	P
Tipo	HBX020
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	80 - 300 m/min

Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Serie	Portainseriti con bloccaggio a vite QuickTurn
Serie	Portainseriti eco
Serie	Portainseriti con bloccaggio a vite
Codice ISO Inserto	SNMG 120408
Numero di sostituzioni/taglienti	8
Assegnazione degli inserti	neutro