



SNMG 120408 Set da 10 pezzi, Tipo: HBX130



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	251264 HBX130
GTIN	4045197664495
Classe articolo	22D

Descrizione

SNMG 120408 Set da 10 pezzi HBX130 Tipo: HBX130
 Rompitrucioli: MM
 Profondità di taglio a_p : 1 - 5 mm
 Avanzamento f : 0,1 - 0,5 mm/gir,
 Velocità di taglio v_c applicazione principale: 60 - 200 m/min

Descrizione tecnica

Avanzamento f	0,1 - 0,5 mm/gir,
Profondità di taglio a_p	1 - 5 mm
Rompitrucioli	MM
Impiego principale	M
Raggio di curvatura	0,8 mm
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Tipo	HBX130
Velocità di taglio v_c applicazione principale	60 - 200 m/min

Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Serie	Portainseriti con bloccaggio a vite QuickTurn
Serie	Portainseriti eco
Serie	Portainseriti con bloccaggio a vite
Codice ISO Inserto	SNMG 120408
Numero di sostituzioni/taglienti	8
Assegnazione degli inserti	neutro