



Corpo base KOMET TwinKom® per doppio tagliente senza regolazione assiale con codolo ABS®, esecuzione corta, Ø Dmin. – Ø Dmax.: 24-32mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	236680 24-32
GTIN	4047109261587
Classe articolo	24F

Descrizione

Esecuzione:

- **Due modalità di utilizzo: taglienti della stessa misura radiale permettono una velocità di avanzamento doppia; taglienti con misura radiale diversa permettono una maggiore profondità di taglio.**
- **Struttura compatta dell'utensile.**
- **Ugelli sferici regolabili per adduzione mirata del lubrorefrigerante ai taglienti.**
- **In caso di operazioni di barenatura profonda, le scanalature elicoidali agiscono da convogliatore dei trucioli.**
- **Compatibile con lubrificazione minima a 1 canale**

Nota:

Si prega di ordinare il supporto e gli inserti separatamente.

Ulteriori forme e dimensioni con regolazione assiale su richiesta.

Esempio d'ordine:

1× n. art. 236680 Dim. 24–32 – Corpo base doppio tagliente G01.

2× n. art. 236684 Dim. 24–32 – Supporto per doppio tagliente.

10× n. art. 236520 Dim. 18–010 – Inserti per impiego universale (tipo BK8425).

Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva $L_{compl.}$	45 mm
Campo $\varnothing D_{min.} - D_{max.}$	24 - 32 mm

Ø Codolo ABS® D _s	25 mm
Lunghezza collare L ₂	6 mm
Esecuzione	esecuzione corta
Codolo	ABS
Utilizzo foro	Foratura obliqua
Utilizzo foro	Foratura trasversale
Utilizzo foro	bombato
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Mandrino

Accessori

Supporto KOMET TwinKom® per doppio tagliente α = 90°finitura Supporti 24-32	236688 24-32
Supporto KOMET TwinKom® per doppio tagliente α = 80°sgrossatura Supporti 24-32	236685 24-32
Supporto KOMET TwinKom® per doppio tagliente α = 80°sgrossatura Supporti 24-32	236684 24-32
Supporto KOMET TwinKom® per doppio tagliente α = 90°sgrossatura Supporti 24-32	236686 24-32