



## Strettoio a leva rapida reversibile con impugnatura ruotabile, apertura: 450mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	860288 450
GTIN	4008158042008
Classe articolo	83K

### Descrizione

#### Esecuzione:

Parte superiore e inferiore in poliammide rinforzata con fibra di vetro. Guida a profilato cavo in acciaio brunito. Il corpo in plastica consente di proteggere il meccanismo dell'impugnatura da polvere e trucioli. Da un lato, l'impugnatura può essere posizionata in modo da ottenere una posizione di pompaggio ottimale e pertanto una migliore applicazione della forza. Dall'altro, l'impugnatura può essere orientata al di fuori dell'area di lavoro anche dopo il processo di serraggio. Ciò consente di utilizzare anche molteplici pinze in uno spazio ristretto.

- **Impugnatura in plastica bicomponente con leva della pompa.**
- **L'innovativo meccanismo di rotazione a 360° consente di posizionare l'unità dell'impugnatura intorno alla guida.**
- **Meccanismo di blocco a 12 stadi per un mantenimento sicuro della posizione dell'impugnatura consentita.**
- **Superfici di serraggio ampie con cappucci di protezione rimovibili.**
- **Forza di serraggio fino a 1400 N.**
- **Passaggio senza utensili dal serraggio all'espansione.**
- **Utilizzo con una sola mano senza alcuno sforzo.**

### Descrizione tecnica

Sezione trasversale della guida	18×5 mm
Forza di serraggio massima	1400 Nm
Apertura	450 mm
Larghezza di espansione	195 - 615 mm
Profondità arco	80 mm
Denominazione originale prodotto	EZ360
Peso	0,96 kg
Tipo di prodotto	Strettoio