



MultiMaster MM 700 Max, Modello: 72296863



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	077804 72296863
GTIN	4014586897868
Classe articolo	03F

Descrizione

Esecuzione:

Utensili oscillanti leader del mercato in tre diverse classi di potenza (SuperCut, MultiMaster, MultiTalent) nella nuova versione con **portautensili Starlock** (migliore trasmissione della forza del momento torcente per max. il 35% di produttività in più).

- **Possibilità di utilizzo quasi infinite (segare, rettificare, raschiare, troncare, raspare) grazie all'andamento oscillatorio (ridotta formazione di polvere).**
- **Regolazione elettronica in continuo della velocità per un utilizzo ottimale.**
- **Massima qualità e stabilità grazie alla trasmissione in metallo e utilizzo continuo di cuscinetti a sfera e ad ago.**
- **Molto maneggevole grazie al design ergonomico con inserti morbidi e al peso ridotto.**

Dotato di lama per sega bimetallica adatta per legno, metallo e materie plastiche, questo strumento multiuso è la soluzione perfetta per garantire un rapido avanzamento dei lavori di smontaggio e ristrutturazione. Grazie al portautensili StarlockMax, è possibile accedere a circa 180 accessori FEIN delle classi di prestazione Starlock, Starlock Plus e StarlockMax.

Fornitura:

1x lama per sega universale E-Cut (44 mm), L-BOXX.

Descrizione tecnica

Portautensile	StarlockMax
Potenza assorbita	450 W

Alimentazione	Alimentazione di rete
Denominazione originale prodotto	MM 700 MAX
Ampiezza (movimento di oscillazione)	2 × 2,0 grado
Peso	1,6 kg
Numero di oscillazioni	10000 - 19500 min ⁻¹
Lunghezza cavo	5 m
Imballaggio	Valigetta (L-Boxx)
Tipo di prodotto	Oscillatore