

Garant**Disco compatto, Ø 50,8 mm, Confronto granulometrico: 280****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	554061 280
GTIN	4067263290773
Classe articolo	51E

Descrizione**Esecuzione:**

Il **sistema di cambio rapido** con filettatura in plastica (Roloc™, Combidisc® CDR) consente di sostituire l'utensile abrasivo in sicurezza "con una rotazione" della mano in brevissimo tempo. Tessuto in fibra con materiale abrasivo in legante di resina, **disco pressato**.

Uso:

Per la smerigliatura di piccole superfici. Riduzione dei costi dei processi di lavoro a più fasi in seguito ai tempi di sostituzione ridotti.

Ideale per la **levigatura di precisione e la sbavatura**. Lasciano una **finitura precisa** e riducono la rugosità su qualsiasi materiale.

Nota:

Roloc™ Bristle-Disc vedi n. art. 573510 e seguenti.

Descrizione tecnica

Confronto granulometrico	280
Grado durezza	morbido
Materiale abrasivo	Carburo di silicio (SiC)
Grado di finezza	fine

Esecuzione	2 S fine
Sigla materiale abrasivo	SiC
Percentuale di ferro, zolfo e cloro	< 0,1 %
Attributo del nome del prodotto	Ø 50,8 mm
Numero massimo giri	22000 min ⁻¹
Tipo di prodotto	Disco compatto

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Al/Mg	idonea		
Acciaio < 900 N/mm ²	idonea		
Acciaio < 1400 N/mm ²	idonea		
Acciaio < 55 HRC	idonea		
Acciaio < 60 HRC	idonea		
Acciaio < 67 HRC	idonea		
INOX	idonea		
Ti	idonea		
GG(G)	idonea		
CuZn	idonea		
Alluminio, CFRP	idonea		
Legno	idonea		
Pietra	limitatamente adatta		
Vernice	idonea		
Uni	idonea		
a umido max.	limitatamente adatta		
a secco	idonea		